

Garant**VC.T 160408, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 600 m/min

Tehnični opis

Toleranca	G
Podajanje f	0,03 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	AF
Zvrst	HU7315-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160408
Globina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje