



Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	135955 M6
GTIN	4045197649621
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Oblika C (prisekani del 2 – 3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D_s : 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 5 mm

Tehnični opis

Korak navoja	1 mm
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	6 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Ø držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm

4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M6
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri