

Garant**Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, G: G1.1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 41,91 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Ø držala D_s: 32 mm

4-kotno držalo □: 24 mm

Ø osnovne izvrtine: 39,5 mm

Tehnični opis

Ø navoja	41,91 mm
Korak navoja	2,309 mm
Ø osnovne izvrtine	39,5 mm
Korakov na colo	11
Rezalni material	HSS

Ø držala D _s	32 mm
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Globine navoja	83,82 mm
Velikost navoja	G1.1/4
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno