

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M2,3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135850 M2,3
GTIN	4045197077660
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja). S starim profilom DIN.**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,4 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	1,9 mm
Ø navoja	2,3 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	6,9 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2,3
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		