



## Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	135955 M12
GTIN	4045197649652
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

**Oblika C** (presevani del 2 – 3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,75 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kotno držalo □: 7 mm

Ø osnovne izvrtine: 10,2 mm

### Tehnični opis

Ø navoja	12 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Korak navoja	1,75 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm

4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri