

Garant

Kratki navojni svedri za zaprto izvrtino + spiralni svedri za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz enoreznih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 enorezni strojni navojni sveder M3 – M12 art. 134650 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 352
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Pribor

Strojni navojni svedrikratki M M3	134650 M3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114150 10,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Strojni navojni svedrikratki M M6	134650 M6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
Strojni navojni svedrikratki M M4	134650 M4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Strojni navojni svedrikratki M M10	134650 M10
Strojni navojni svedrikratki M M8	134650 M8
Strojni navojni svedrikratki M M5	134650 M5
Strojni navojni svedrikratki M M12	134650 M12
Prazna kasetna Tip 3	146960 3