

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino in spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 135450 in sveder za osnovno izvrtino art. 114400

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Barvni prstan	modra

Vrsta izdelka

Navojni svedri

Pribor

Strojni navojni svedri M M6	135450 M6
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Strojni navojni svedri M M8	135450 M8
Strojni navojni svedri M M4	135450 M4
Strojni navojni svedri M M12	135450 M12
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Strojni navojni svedri M M5	135450 M5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Strojni navojni svedri M M3	135450 M3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Strojni navojni svedri M M10	135450 M10
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Prazna kasetna Tip 4	146960 4