

**Strojni navojni svedri HSS-E-PM oblika C 6G, TiAlN, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136155 M4
GTIN	4045197272256
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Oblika C** (prisekani del 2–3 korake navoja).

**Tolerančni razred: ISO 3/6G**

**Uporaba:**

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z **galvanskim zaščitnim slojem** ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljivi nasledniki so art. 135960–136158.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 3 6G

Korak navoja: 0,7 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 63 mm

Ø držala: 4,5 mm

4-kotno držalo: 3,4 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,3 mm

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,7 mm
Nastavni kot	50 stopinj
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm

Ø navoja	4 mm
Standard	DIN 371
Ø držala	4,5 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
4-kotno držalo	3,4 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena