

Garant**Strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino in spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M10 art. 131150; 1 strojni navojni sveder M12 art. 131200 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376

Vrsta izdelka	Navojni svedri
Pribor	
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
Strojni navojni svedriOblika B DIN 371 M M4	131150 M4
Strojni navojni svedriOblika B DIN 371 M M3	131150 M3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114150 10,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Strojni navojni svedriOblika B DIN 371 M M5	131150 M5
Strojni navojni svedriOblika B DIN 371 M M10	131150 M10
Strojni navojni svedriOblika B DIN 371 M M6	131150 M6
Strojni navojni svedriOblika B DIN 376 M M12	131200 M12
Držalo za orodje, z ragljo Celotna dolžina 85 mm	148700 85
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Strojni navojni svedriOblika B DIN 371 M M8	131150 M8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Prazna kasetna Tip 4	146960 4