

Garant

Povrtala VHM HPC zaprta izvrtina, DLC, Nazivni \varnothing DC: 17 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	164347 17
GTIN	4045197548962
Razred artikla	10N

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \varnothing držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.

S prevleko **DLC sp²** najnovejše generacije.

Uporaba:

Za **HPC/HSC povrtavanje zaprtih izvrtin**.

Število rezil Z: 6

\varnothing območja: 16,21 - 17,2 mm

Dolžina rezil L_c: 25 mm

Prevesna dolžina L₁: 97 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Število rezil Z: 6

\varnothing držala D_s: 18 mm

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	97 mm
Toleranca držala	h6
Nazivni \varnothing D _c	17 mm
Podajanje f v aluminijevo litino	1,7 mm/v
\varnothing držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	150 mm

Dolžina rezil L _c	25 mm
Ø območja	16,21 - 17,2 mm
Število rezil Z	6
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtanja	pri zaprti izvrtini
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili