

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNF: 5/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Korakov na colo: 18

Ø navoja: 15,88 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D_s: 12 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 14,5 mm

Tehnični opis

Ø navoja	15,88 mm
Korakov na colo	18
Ø osnovne izvrtine	14,5 mm
Standard	DIN 2181
Rezalni material	HSS

Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Globine navoja	47,64 mm
Korak navoja	1,58 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	5/8-18 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri osnovni in skozi izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		

Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno