

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino in spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 134851 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Navojni svedri

Pribor

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114150 10,2
Strojni navojni svedri M M4	134851 M4
Strojni navojni svedri M M10	134851 M10
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Strojni navojni svedri M M5	134851 M5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
Strojni navojni svedri M M6	134851 M6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Strojni navojni svedri M M3	134851 M3
Strojni navojni svedri M M12	134851 M12
Strojni navojni svedri M M8	134851 M8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Prazna kasetna Tip 4	146960 4