

**Garant****Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino in spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Vsebina:**

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 134250 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

**Tehnični opis**

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Barvni prstan	rumena

Vrsta izdelka

Navojni svedri

**Pribor**

Strojni navojni svedriHSS-E M M6	134250 M6
Strojni navojni svedriHSS-E M M12	134250 M12
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114150 10,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
Strojni navojni svedriHSS-E M M4	134250 M4
Strojni navojni svedriHSS-E M M8	134250 M8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Strojni navojni svedriHSS-E M M5	134250 M5
Strojni navojni svedriHSS-E M M10	134250 M10
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Strojni navojni svedriHSS-E M M3	134250 M3
Prazna kasetna Tip 4	146960 4