

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNF: 5/16-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130750 5/16-24
GTIN	4045197068231
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Korakov na colo: 24

Ø navoja: 7,94 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,9 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	24
Ø osnovne izvrtine	6,9 mm
Ø navoja	7,94 mm
Standard	DIN 2181
Rezalni material	HSS

Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	15,88 mm
Korak navoja	1,058 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	5/16-24 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri osnovni in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		

Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno