

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNC: 5/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130700 5/16-18
GTIN	4045197068057
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

**Uporaba:**

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 351

Korakov na colo: 18

Ø navoja: 7,94 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,6 mm

**Tehnični opis**

Ø navoja	7,94 mm
Ø osnovne izvrtine	6,6 mm
Korakov na colo	18
Korak navoja	1,411 mm
Standard	DIN 351
Rezalni material	HSS

Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	15,88 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	5/16-18 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno