

**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirani, MF: 3X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

**Tehnični opis**

Ø navoja	3 mm
Korak navoja	0,35 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	2,65 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,2 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M3×0,35
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		