

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNC: 1/2-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130700 1/2-13
GTIN	4045197068088
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.

**Uporaba:**

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 351

Korakov na colo: 13

Ø navoja: 12,7 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kotno držalo □: 7 mm

Ø osnovne izvrtine: 10,8 mm

**Tehnični opis**

Korakov na colo	13
Korak navoja	1,95 mm
Ø osnovne izvrtine	10,8 mm
Ø navoja	12,7 mm
Standard	DIN 351
Rezalni material	HSS

Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Globine navoja	38,1 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	1/2-13 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno