

Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131100 M4
GTIN	4045197068460
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. **Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Opisno besedilo na sliki:

Mazalni utor

Vodilni navoj

Prerezani del

Lupilni rez

Tehnični opis

Ø navoja	4 mm
Število rezil Z	2
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Korak navoja	0,7 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	4,5 mm
Celotna dolžina L	63 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2 6H

Rezalni material	HSS E
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		