

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, trdo kromirani, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131120 M2
GTIN	4045197068552
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Opisno besedilo na sliki:**

Mazalni utor

Vodilni navoj

Prirezani del

Lupilni rez

Uporaba:**Trdo kromirana površina** za preprečevanje zavaritve materiala in povečanje življenjske dobe.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,4 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D_s: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine: 1,6 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	1,6 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,4 mm

Ø navoja	2 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2
Prevleka	trdo kromirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	28 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	28 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	23 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P

CuZn	pogojno primerno	28 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		