

Garant**Strojni navojni sveder, levi navoj HSS-E 6H, vaporizirani, M-LH: M6****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 136180 M6 |
| GTIN | 4045197078414 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Levorezni. Z izrazito spiralo v levo**, za optimalno odvajanje odrezkov.**Tehnični opis**

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ø osnovne izvrtine | 5 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Korak navoja | 1 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Ø navoja | 6 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Celotna dolžina L | 80 mm |
| 4-kotno držalo □ | 4,9 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Globine navoja | 18 mm |
| Vrsta navoja | M-LH |
| Velikost navoja | M6 LH |
| Prevleka | vaporizirani |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnanja | do 3xD pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | levi |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | pogojno primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 6 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 13 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |