

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, UNF: 9/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

**Uporaba:**

**Za UNF enotni fini navoj** ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Korakov na colo: 18

Ø navoja: 14,29 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 12,9 mm

**Tehnični opis**

Korakov na colo	18
Ø osnovne izvrtine	12,9 mm
Ø navoja	14,29 mm
Standard	DIN 2181
Rezalni material	HSS

Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Globine navoja	42,87 mm
Korak navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	9/16-18 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		

GG(G)	pogojno primerno
Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno