

Garant**Strojni navojni svedri iz karbidne trdine, neprevlečeni, M: M8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 131140 M8 |
| GTIN | 4045197068798 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:**

Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %). **Izvedba v celoti iz karbidna trdine.**

Prednosti:

Posebna stabilnost, optimalno lastno vodenje.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Število rezil Z | 3 |
| Korak navoja | 1,25 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 6,8 mm |
| Ø navoja | 8 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Ø držala D _s | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 90 mm |
| 4-kotno držalo □ | 6,2 mm |
| Kakovost | ISO 2X 6HX |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Globine navoja | 24 mm |
| Vrsta navoja | M |

| | |
|----------------------------|---|
| Velikost navoja | M8 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 18 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 35 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 28 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | pogojno primerno | 30 m/min | P |
| CuZn | pogojno primerno | 24 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | primerno | 10 m/min | N |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |