

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, MF: 26X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136250 26X1,5
GTIN	4045197078995
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v desno.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	26 mm
Ø držala D _s	18 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	52 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M26×1,5
Prevleka	neprevlečeni

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	14 m/min	N
Uni	pogojno primerno	16 m/min	
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		