

Garant**Strojni navojni sveder, levi navoj HSS-E 6H, vaporizirani, M-LH: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136180 M12
GTIN	4045197078445
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Levorezni. Z izrazito spiralo v levo, za optimalno odvajanje odrezkov.****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,75 mm
Ø navoja	12 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M-LH
Velikost navoja	M12 LH
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	levi
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		