

**Garant****Strojni navojni svedri, neprevlečeni, MF: 12X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136250 12X1
GTIN	4045197078766
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v desno.****Tehnični opis**

Ø navoja	12 mm
Korak navoja	1 mm
Ø osnovne izvrtine	11 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M12×1
Prevleka	neprevlečeni

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	14 m/min	N
Uni	pogojno primerno	16 m/min	
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		