

Garant**Stožčasto grezilo HSS 120°, neprevlečeni, Zunanji Ø DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150020 16
GTIN	4045197301291
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Prostori za odrezke so brušeni iz celega. Primerno tudi za jekla < 900 N/mm².
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,14 mm/v
Toleranca držala	h9
Zunanji Ø	16 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	3,2 mm
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	120 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne

Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		