

**Garant****Odvijač navojnih svedrov VHM, cilindrično držalo s 6-kotnikom, TiAlN, za navojne svedre: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149830 M3
GTIN	4045197326904
Razred artikla	11L

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsto cilindrično držalo s 6-kotnikom** za vpenjanje v vrtalno vpenjalno glavo in s samocentrirnim rezalnim robom.

**Uporaba:**

Za **izvrtanje odlomljenih navojnih svedrov**. **Potrebno je čvrsto** vpetje, izvrtina mora biti suha in brez rezalnega olja.

**Napotek:**

$v_c$  za material < 67 HRC 10–28 m/min.

Uporabljajte zaščitna očala.

Standard: Tovarniški standard

Dolžina utorov  $L_c$ : 10 mm

Celotna dolžina L: 38 mm

Ø držala  $D_s$ : 3 mm

**Tehnični opis**

Toleranca držala	h6
za navojne svedre	M3
Ø držala $D_s$	3 mm
Celotna dolžina L	38 mm
Dolžina utorov $L_c$	10 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Svedri za izvrtavanje navojnih svedrov

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno	10-28 m/min	H
suho	primerno		
Zrak	primerno		