

Garant**Strojni navojni svedri Oblika B DIN 371, neprevlečeni, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131150 M2
GTIN	4045197068903
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Ø navoja	2 mm
Ø osnovne izvrtine	1,6 mm
Korak navoja	0,4 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		