

Garant**Stožčasto grezilo VHM 100°, neprevlečeni, Zunanji Ø DC: 20,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Enostavno grezenje in posnemanje brez poskakovanja orodja.

Zelo **čvrsta konstrukcija** z **glavo VHM** za največje obremenitve. Specialno za **materiale, ki se težko obdelujejo**.

Tehnični opis

Zunanji Ø	20,5 mm
Toleranca držala	h9
Podajanje f v Inconel®	0,08 mm/v
minimalni Ø grezila za izvrtino od	5 mm
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	61 mm
Število rezil Z	5
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	100 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	roza
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Inconel	primerno	5 m/min	S
GFK	primerno	5 m/min	N
CFK	primerno	5 m/min	N
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		