

Garant
Precizno stožčasto grezilo 90°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 8,3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150170 8,3
GTIN	4045197085603
Razred artikla	11M

Opis
Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila z bistveno večjo zmogljivostjo.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Tehnični opis

minimalni Ø grezila za izvrtino od	2 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M4
Zunanji Ø	8,3 mm
Toleranca držala	h9
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	34 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		