

**Garant****Gretilo za posnemanje izvrtin 90°, Tip: 15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150065 15
GTIN	4045197085382
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Specialna geometrija rezil za lahko, lupilno rezanje. Odvajanje odrezkov poteka skozi poševno luknjo v smeri držala.

z notranjim hlajenjem: ne

za  $\varnothing$  izvrtine: 10 - 15 mm

$\varnothing$  glave: 20 mm

Celotna dolžina L: 65 mm

$\varnothing$  držala  $D_s$ : 10 mm

**Tehnični opis**

za $\varnothing$ izvrtine	10 - 15 mm
$\varnothing$ glave	20 mm
Celotna dolžina L	65 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	10 mm
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjska in stožčasta grezila

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	7 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		