

Garant**Odvijač navojnih svedrov VHM, cilindrično držalo s 6-kotnikom, TiAlN, za navojne svedre: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149830 M12
GTIN	4045197504722
Razred artikla	11L

Opis**Izvedba:**

Čvrsto cilindrično držalo s 6-kotnikom za vpenjanje v vrtalno vpenjalno glavo in s samocentrirnim rezalnim robom.

Uporaba:

Za **izvrtanje odlomljenih navojnih svedrov**. **Potrebno je čvrsto** vpetje, izvrtina mora biti suha in brez rezalnega olja.

Napotek:

v_c za material < 67 HRC 10–28 m/min.

Uporabljajte zaščitna očala.

Standard: Tovarniški standard

Dolžina utorov L_c : 35 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala D_s : 11 mm

Tehnični opis

za navojne svedre	M12
Toleranca držala	h6
Ø držala D_s	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina utorov L_c	35 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Svedri za izvrtavanje navojnih svedrov

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno	10-28 m/min	H
suho	primerno		
Zrak	primerno		