

**Garant****Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika B, neprevlečeni, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131280 M3
GTIN	4045197069399
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Prednosti:**

Večja odpornost proti obrabi.

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,5 mm
Ø navoja	3 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	15 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	9 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		