

Garant**Gretilo za posnemanje izvrtin 90°, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150065 20
GTIN	4045197085399
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Specialna geometrija rezil za lahko, lupilno rezanje. Odvajanje odrezkov poteka skozi poševno luknjo v smeri držala.

z notranjim hlajenjem: ne

za \varnothing izvrtine: 15 - 20 mm

\varnothing glave: 28 mm

Celotna dolžina L: 85 mm

\varnothing držala D_s : 12 mm

Tehnični opis

za \varnothing izvrtine	15 - 20 mm
\varnothing glave	28 mm
Celotna dolžina L	85 mm
\varnothing držala D_s	12 mm
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	7 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		