

**Garant****Strojni navojni svedri 6G DIN 371, neprevlečeni, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131300 M3
GTIN	4045197069597
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Tolerančni razred ISO 3/6G** = nadmera 0,02–0,04 mm.**Uporaba:**

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z **galvanskim zaščitnim slojem** ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,5 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	3 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	9 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		