

**Garant****Strojni navojni svedri Oblika B DIN 376, neprevlečeni, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131200 M3
GTIN	4045197069054
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

**Vse velikosti:** držalo **po DIN 376 (= zožen Ø držala)**, zaradi tega je sveder primeren tudi za uporabo na večjih globinah.

Vel. M2; M2,5; M3 – **brez 4-kotnika. ISO 2 6H**

**HSS-E****Tehnični opis**

Korak navoja	0,5 mm
Ø navoja	3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	2,2 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		