

**Garant****Precizno stožčasto grezilo 90°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 4,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150170 4,3
GTIN	4045197364692
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila z bistveno večjo zmogljivostjo.

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Tehnični opis**

minimalni Ø grezila za izvrtino od	1,3 mm
Zunanji Ø	4,3 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Toleranca držala	h9
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C

Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	34 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		