

Garant**Strojni navojni svedri 6G DIN 371, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131300 M5
GTIN	4045197069627
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Tolerančni razred ISO 3/6G** = nadmera 0,02–0,04 mm.**Uporaba:**

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z **galvanskim zaščitnim slojem** ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	5 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,8 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		