

**Garant****Strojni navojni svedri Oblika B DIN 376, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131200 M5
GTIN	4045197069078
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

**Vse velikosti:** držalo po DIN 376 (= zožen Ø držala), zaradi tega je sveder primeren tudi za uporabo na večjih globinah.

Vel. M2; M2,5; M3 – brez 4-kotnika. ISO 2 6H

**HSS-E****Tehnični opis**

Ø navoja	5 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,8 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		