

**Mazalnik z oljno meglo, Ø notranjega navoja: 1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080013 1/4
GTIN	4047322129374
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

Odvisno od zahtev je sestavljiva enota za vzdrževanje poljubno razširljiva preko povezovalne zaponke.

**Enota za vzdrževanje** v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5–10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

**Prednosti:**

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo ( za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

**Uporaba:**

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina (L) pri tridelni enoti za vzdrževanje	138 mm
Vrednost pretoka pri tridelni enoti za vzdrževanje	1150 l/min
Ø notranjega navoja	1/4 col

Višina (H)	190 mm
Vrsta izdelka	Oljna mazalka

---

## Pribor

Posoda iz polikarbonataza oljni mazalnik Ø stekla 33 mm	080023 33
---	-----------