

Garant**Strojni navojni svedri Oblika B DIN 371, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131150 M6
GTIN	4045197068996
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Tehnični opis**

Korak navoja	1 mm
Ø navoja	6 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	18 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M6

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		