

**HOLEX****Garnitura stožčastih grezil art. 150175 v kaseti 90°, neprevlečeni, Število grezil: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150320 7
GTIN	4045197086051
Razred artikla	12M

**Opis****Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**. Praktično za montažo in delavnico.

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Vsebina:**

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Napotek:**

Prazna kasetna, za 6 ali 7 grezil, glejte št. 150370.

**Tehnični opis**

Število grezil	7
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Pribor

Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150175 8
Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150175 6
Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150175 15
Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150175 25
Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150175 19
Stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150175 10