

**Stožčasto grezilo 90°, TiN, Zunanji Ø Dc: 10,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150180 10,4
GTIN	4045197085924
Razred artikla	12M

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Cenovno ugodna izvedba, prevleka zagotavlja boljšo zmogljivost.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Tehnični opis

minimalni Ø grezila za izvrtino od	2,5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M5
Zunanji Ø	10,4 mm
Toleranca držala	h9
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	38 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	34 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	9 m/min	M
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		