

Garant**Precizno stožčasto grezilo, zelo dolgo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 6,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150372 6,3
GTIN	4045197086150
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. **Z zelo dolgim cilindričnim držalom.**

Tehnični opis

Toleranca držala	h9
Osnovna izvrtina Ø	1,5 mm
Zunanji Ø	6,3 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
minimalni Ø grezila za izvrtino od	1,5 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M3
Ø držala D _s	5 mm
Celotna dolžina L	154 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		