

Garant

Garnitura stožčastih grezil art. 150150 v kaseti 90°, neprevlečeni, Število grezil: 6



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 150310 6 |
| GTIN | 4045197086020 |
| Razred artikla | 11M |

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**.

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Število grezil | 6 |
| Število rezil Z | 3 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 335 C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 70 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 33 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 27 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 27 m/min | P |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 15 mm | 150150 15 |
| Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 10 mm | 150150 10 |
| Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 19 mm | 150150 19 |
| Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm | 150150 8 |
| Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 6 mm | 150150 6 |
| Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm | 150150 11,5 |