

Garant

**Precizno stožčasto grezilo, zelo dolgo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc:
12,4mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 150372 12,4 |
| GTIN | 4045197086181 |
| Razred artikla | 11M |

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. **Z zelo dolgim cilindričnim držalom.**

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Zunanji Ø | 12,4 mm |
| Osnovna izvrtina Ø | 2,8 mm |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ² | 0,12 mm/v |
| minimalni Ø grezila za izvrtino od | 2,8 mm |
| Toleranca držala | h9 |
| za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M6 |
| Ø držala D _s | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 158 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | Tovarniški standard |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 70 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 33 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 20 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 27 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 27 m/min | P |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |