

Garant**Strojni navojni svedri z izpuščenimi zobmi, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131650 M5
GTIN	4045197069924
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

Vsak drugi zob vodilnega navoja je izpuščen; s tem **je zmanjšan vrtilni moment** in izboljšana porazdelitev mazalnega sredstva.

Prednosti:

Zelo primerni za elastične materiale in za tankostenske obdelovance. Zaradi zmanjšane uporabe ne pride do deformacij obdelovanca.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,8 mm
Ø navoja	5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		