

Garant**Strojni navojni svedri Oblika B, posebej dolgi, neprevlečeni, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131760 M16
GTIN	4045197070296
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****S posebej dolgim držalom.**

≤ M10: držalo po DIN 371;

≥ M12: držalo po DIN 376.

Prednosti:

Zelo primerni za vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	2 mm
Ø navoja	16 mm
Ø osnovne izvrtine	14 mm
Število rezil Z	3
Standard	Tovarniški standard
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	220 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	48 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M16
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		