

**Garant****Garnitura stožčastih grezil art. 150170 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150315 7
GTIN	4045197365033
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**Garniture stožčastih grezil **v kaseti.**

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

**Vsebina:**

po 1 grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Tehnični opis**

Število grezil	7
Število rezil Z	3
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9

Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	34 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150170 6
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150170 10
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150170 15
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150170 19
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150170 25
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150170 8