

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, M: M3,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131700 M3,5
GTIN	4045197070036
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v levo.****Prednosti:****Zelo primerni pri prekinjenih navojih (npr. vzdolžni utor v izvrtini).****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	3,5 mm
Korak navoja	0,6 mm
Ø osnovne izvrtine	2,9 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	4 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	10,5 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3,5

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	D
Kot spirale	15-20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		